

## Raja platformwagen



laadvlak lengte x breedte 1300 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 221337



## Raja Dubbele kopwandwagen

voor het vervoer van zware lasten.

platformwagen

- laadvlak lengte x breedte 1300 x 680 mm
- platform van hout met rubber laag
- opbouw 2 kopwanden (stalen buizen)
- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1300 x 680 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 200 mm
- met massief rubber-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	1300 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	680 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	1000 mm
oppervlak platform	met rubber laag	lengte	1300 mm
constructies	2 kopwanden (stalen buizen)	breedte	680 mm
nestbaar	nee	gewicht	35,7 kg

