

VARIOfit chariot avec barre de poussée

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1060 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis en RAL7035 gris clair, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 225989



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot avec barre de poussée

chariot avec barre de poussée

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1060 x 600 mm
- hauteur de charge 295 mm
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis en RAL7035 gris clair
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- roues avec bandage TPE
- 12 années de garantie



Détails techniques



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | poignée | 1 pièce |
| type de chariot | chariots à dossier | rabattable | non |
| type de chariot à dossier | chariot avec barre de poussée | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| charge | 500 kg | pneumatique | TPE |
| hauteur de charge | 295 mm | roulement | roulement à billes |
| longueur de plateau | 1060 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| largeur de plateau | 600 mm | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau de plateforme | bois | hauteur | 1015 mm |
| rehausses | poignée | couleur | gris clair // RAL7035 |
| emboîtable | non | garantie | 12 années |
| matériau | acier | Poids | 29,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 203072 |  | 4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203075 |  | tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4 |
| 203076 |  | tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4 |
| 203078 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203082 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203216 |  | roues à bandage pneumatique, bandage air, force 225 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |

| | | |
|--------|---|---|
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |