

## hofs dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

hoogte x breedte x diepte 1850 x 2750 x 300 mm, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 526702



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Dossier-schroefstelling

### Compleet rek (basis- en extra vak)

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)



- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 2750 x 300 mm
- vakdiepte 300 mm
- 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, zonder afdeklegbord / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal

- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefstelsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	complete stelling	dekvloer	nee
stellingveld aantal	3 stuks	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	1850 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	2750 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	300 mm	inhoud levering	1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
ordnerhoogtes	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	gewicht	43,8 kg

## Gerelateerde Producten

716534		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
716545		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit