

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 750 mm, 9 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 527915



bott Grootvolume-ladekast cubio

Stationair

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 750 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met etiketteervlak
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling




- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 3 jaar garantie





Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	beletteringsveld	etiketteervlak
hoogte	1600 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1050 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	750 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
laden aantal	9 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
frontheogte 100 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
frontheogte 150 mm	4 stuks	greep	greeplijst
frontheogte 200 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
frontheogte 300 mm	1 stuks	garantie	3 jaar
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	205,5 kg

Gerelateerde Producten

148487		indelingsset, 7 lengteverdelers + 5 scheidingsplaten, passend voor frontheogte 100 / 125 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm
148488		indelingsset, 7 lengteverdelers + 5 scheidingsplaten, passend voor frontheogte 150 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm
148490		indelingsset, 7 lengteverdelers + 5 scheidingsplaten, passend voor frontheogte 100 / 125 mm, breedte x diepte 1050 x 750 mm
148491		indelingsset, 7 lengteverdelers + 5 scheidingsplaten, passend voor frontheogte 150 mm, breedte x diepte 1050 x 750 mm
231281		set inzetbakken, bestaand uit 43 bakken, passend voor frontheogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
231282		set inzetbakken, bestaand uit 43 bakken, passend voor frontheogte 100 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
231283		set inzetbakken, bestaand uit 64 bakken, passend voor frontheogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs

231285		set inzetbakken, bestaand uit 64 bakken, passend voor fronthoogte 100 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...		
147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood