

Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm, inhoud 0,25 m³, draagvermogen 300 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 528133



Bauer Kiepbak voor spaanders

laag model

Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm
- hoogte stortkant 530 mm
- inhoud 0,25 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 69 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 285 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- met met zeefplaat en kraan
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

baktype Kiepbak

hoogte vorkslaffen 55 mm

inhoud	0,25 m³	breedte vorkslaffen	170 mm
hoogte	530 mm	afstand vorkkokers	285 mm
lengte	1375 mm	inrijdbreedte	285 mm
breedte	670 mm	bak uitrusting	zeefplaat en kraan
draagvermogen	300 kg	kraan	ja
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	530 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	greep	duwbeugel
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	plafond	nee
onderrijdbaar	ja	gewicht	69 kg
onderbouw	vorkslaffen		

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs