

réservoir avec couvercle extra large

hauteur x Ø 685 x 410 mm, capacité 75 l, ouverture de remplissage de Ø 354 mm, en polyéthylène, fût / couvercle marron / beige

Numéro d'article: 626351



Réservoir avec couvercle extra large

Homologation UN

réservoir avec couvercle extra large








- hauteur x Ø 685 x 410 mm
- capacité 75 l
- avec homologation UN
- ouverture de remplissage de Ø 354 mm
- en polyéthylène
- fût / couvercle marron / beige
- couvercle à visser avec joint en caoutchouc
- verrouillable avec plombs
- poignées
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	fût	couvercle	oui
capacité	75 l	type de couvercle	couvercle à visser avec joint en caoutchouc
forme	rond	convient pour aliments	oui
hauteur	685 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
diamètre supérieur	410 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C

diamètre d'ouverture	354 mm	couleur	marron
matériau	polyéthylène	couleur du couvercle	beige
recyclable	oui	système de fermeture	plombs
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	homologation	UN
possibilité de passage au-dessous	non	Poids	3,35 kg

Cela s'adapte aussi ...

202875		diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
221071		masque de protection respiratoire, classe de filtre FFP1, en blanc, protection contre poussière
221264		combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille XL
221385		blouse, en non tissé en PP en blanc, taille taille unique
222753		gants jetables, en nitrile en bleu, sans poudre ni latex, taille 9, longueur 240 mm
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion