

Hub USB 3.0 SuperSpeed industriel robuste 4 ports montable

StarTech ID: ST4300USBM



Le hub USB industriel 4 ports montable ST4300USBM (USB 3.0) constitue un moyen simple d'étendre les capacités USB existantes d'un système en fournissant 4 ports USB 3.0 externes supplémentaires par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0, avec des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. Conçu pour les environnements difficiles, ce hub de qualité industrielle est fiable quelles que soient les conditions et peut être fixé de façon sûre à la plupart des surfaces. Entièrement conforme aux spécifications USB 3.0 SuperSpeed, ce hub USB industriel est rétrocompatible avec les spécifications USB 2.0 et 1.x pour la prise en charge simultanée d'anciens périphériques USB ou même d'anciens systèmes sans capacités USB. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Pour les endroits où le hub doit être monté de manière sécuritaire sur une surface, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Pour les environnements sujets à de grandes variations de température ou dans lesquels des dommages matériels peuvent survenir, comme dans une usine
- Pour les zones à passage intensif où les câbles USB pourraient être débranchés

Features

- Conformité USB 3.0 SuperSpeed avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et périphériques USB 2.0 et 1.x
- Prise en charge complète et simultanée des périphériques USB 3.0 et 2.0/1.x
- Prise en charge des câbles USB vissables (vendus séparément)
- Les circuits d'alimentation à deux régulateurs internes fournissent 900 mA de courant stable et fiable par port
- Prise en charge des options d'alimentation de type bornier, d'adaptateur d'alimentation coaxial et d'alimentation bus
- Construction métallique
- Supports de fixation en surface intégrés
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Nombre de ports	4
ID du chipset	VLI - VL810
Ports externes	1 - Bornier (2 fils)
Ports externes	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Ports externes	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
Compatibilité système d'exploitation	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	152 mm [6 in]
Largeur du produit	59.6 mm [2.3 in]
Hauteur du produit	23.5 mm [0.9 in]
Poids du produit	480 g [16.9 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (rouge)
Indicateurs lumineux	4 - Connexion de périphérique USB (vert)
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension de sortie	12 DC
Courant de sortie	3A
Center Tip Polarity	Positif
Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Configurations du système et du câblage	Available USB 3.0 port
Poids brut	1350 g [47.7 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Hub USB 3.0 industriel
Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 3.0 (non vissable)
Inclus dans le paquet	3 - Cordon d'alimentation (Amérique du Nord/GB/Europe)
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

