Datenblatt

BenQ RP7504

Großformatiges Touch-Display

- Keimresistenter Bildschirm
- · Geräte- und Benutzerverwaltung
- Sensoren zur Messung der Luftqualität
- USB-C 5-in-1 mit 100W PD
- Android 13, Google GMS-Zertifiziert



Art. Nr. / EAN Code : 9H.F98TC.DEI / 471 8755 09246 6

Panel Typ: 190,5 cm / 75" Wide TFT

Physikalische Auflösung: 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H: TBC x TBC mm

Panel / Pixelabstand: 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / TBC x TBC mm

Color Gamut: TBC% NTSC

Hintergrundbeleuchtung: direkt LED, TBC Std. (typisch)

 $Helligkeit: \ 450 \ cd/m^{2}$

Kontrast: 1.200:1 (typ.) | 50.000:1 (dynamisch)

Betrachtungswinkel H/V: 178° / 178°

Reaktionszeit: 8 ms

Augenschutz: Automatisierte Blauanteilreduzierung (TÜV Rheinland, Eye-

Care), flimmerfreie Bilddarstellung, eyesafe 2.0 TÜV

Betriebsdauer Stunden / Tage: 18/7

Touch Fertigungstechnologie: Zero Bonding

Schutzglas Dicke / Härte : 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche: Entspiegelt, 25%

Transparenz: >TBC%

Touch Technologie: Fine IR+

Auflösung / Kapazität: 32.768 x 32.768 / 40 Touch-Punkte

Genauigkeit: ±1.0 mm

Stiftspitze: Min. 2 mm

Reaktionszeit : < 8 ms

Betriebssystem Kompatibilität : Windows 7/8/10 | Linux | Mac OS | Android | Chrome

Touch-Ausgang: USB 3.0 (Type B) 3x

Windows-Ink: TBC





BenQ RP7504

Keimresistenz Schreibfläche: Nano-Ionisierte-Silberbeschichtung, in das Glas einge-

brannt, TÜV Rheinland Zertifiziert, SIAA ISO22196

Stifte: Ja

Bedienfeld u. Frontanschlüsse: Ja

Fernbedienung: Ja

Luft-Ionisierer: Ja, im Display eingebaut

Sensoren Partikel PM2.5: 1x

Luftqualität TVOC : 1x

Temperatur : 1x

Luftfeuchte: lx

Bewegung: 1x (Mikrowelle)

NFC: lx Licht: lx

Anbindung der Sensoren: TBC

Integriertes OS SoC: TBC

CPU: A78 × 4 + A55 × 4

GPU: G57 MC5

OS: Android 13.0 (Tiramisu)

Speicher (RAM | Daten): 8GB | 64GB

Vorinstallierte Applikationen: EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, InstaShare

2, Floating Tool, Class Recording, Scalable Canvas, 50+ Lan-

guage Handwriting Recognition

Optionale Applikationen: TBC

Eingänge Video: VGA 1x, HDMI (2.0) 4x, DP (1.2a) 1x

Audio: Mikrofon (3,5 mm Klinke) lx, VGA (3,5 mm Klinke)

USB-A 2.0: 1x USB-A 3.2 Gen 1: 7x

USB-B 3.0: 3x (Touch)
USB-C 2.0: 1x mit PD65W

USB-C 3.2 Gen 1: 3x, davon 1x mit PD100W

Steuerung: RS232 lx

Netzwerk: RJ45 2x (10 / 100 / 1000 Mbps)

OPS Steckplatz: 1x

Ausgänge Video: HDMI (2.0) 1x

Audio: Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x, SPDIF 1x

Audio Audioleistung | Anzahl Lautsprecher: 20 W | 2x Normal, 1x 16W Subwoofer

Integrierte Mikrofone : 8x | 8 m Reichweite

Sonstiges Halterung Lochabstand: 800 x 400 mm, M 8 x 25 L

Aufhängungsrichtung: Querformat

Betriebsdauer Stunden / Tage: 18/7

Wake Up: Lan



BenQ RP7504

Energie Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung: 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz

Leistungsdaten: (TBC On | <0,5 Sleep | < 0,5 Off) Watt

Energie Effizienz: TBC

Zertifizierungen Sicherheit: CE

Zertifikate: TBC

Umgebung Betrieb: TBC; TBC Luftfeuchtigkeit

Lagerung: TBC; TBC Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht: 52,2 kg (netto) / 64,5 kg (brutto)

Rahmenbreite (O / U / L / R): TBC mm / TBC mm / TBC mm / TBC mm

Größe (B x H x T): 1709,4 x 1060,8 x 117,7 mm

Mitgeliefertes Zubehör: IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel, HDMI Kabel, USB-B


Touch Kabel, USB-C Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), passive Stifte 2x, Wandhalterung, Wi-Fi

Dongle (Wi-Fi 6.0 / BT 5.2)

Optionales Zubehör: TBC

Garantie und Service: 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Anschlüsse:





BenQ RP7504

Abmessungen:

