



TÜV-/MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Typ GRB, mit Stahl-Bodenwanne und 4 Gitterrostböden

- 1 Boden-Auffangwanne aus verzinktem Stahl und 4 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRB 1060,
Bestell-Nr. 199-716-J0



Gefahrstoffregal Typ GRB 1360,
Bestell-Nr. 199-720-J0



Gefahrstoffregal Typ GRB 1040, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Typ	GRB 1040	GRB 1060	GRB 1340	GRB 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt	4 x Gitterrost, verzinkt
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, verzinkt
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	32	45	41	57
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-714-J0	199-716-J0	199-718-J0	199-720-J0
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Bestellnummer	199-715-J0	199-717-J0	199-719-J0	199-721-J0
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-598-J0	zusätzliche Lagerebene 199-596-J0	zusätzliche Lagerebene 199-602-J0	zusätzliche Lagerebene 199-604-J0