



Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 30.6, Breite 600 mm. Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 90.9, Breite 900 mm. Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 30.12, Breite 1200 mm. Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

Feuerbeständiger Gasflaschenschrank Typ G 90.14, Breite 1400 mm. Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

zur brandgeschützten Lagerung von Gasflaschen in Arbeitsräumen
 typgeprüft nach EN 14470-2

- optimaler Brandschutz und größtmögliche Sicherheit für Druckgasflaschen
- Einhaltung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der Oberfläche des Flaschenventilhalters von 50 K gemäß EN 14470-2. Modellreihe G90 zusätzlich GS geprüft.
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- komplett mit Montageschienen für Armaturen, Distanzflaschenhalter und passenden Spanngurten (Armaturen und Gasflaschen nicht im Lieferumfang enthalten)
- bequemes und sicheres Einbringen der Flaschen durch integrierte klappbare Rampe aus Stahl-Riffelblech
- große Innenhöhe für leichte und effektive Montage im Schrank
- mit serienmäßigem Erdungsanschluss

Typ	G 90.6-10	G 90.6	G 90.6-2F	G 30.6	G 90.9	G 30.9
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten	30 Minuten	90 Minuten	30 Minuten
Lagerkapazität	Gasflaschen à 10 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter
Anzahl	2	1	2	2	3	3
Maße außen B x T x H [mm]	598 x 615 x 1450	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050	598 x 616 x 2050	898 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050
Maße innen B x T x H [mm]	445 x 425 x 1246	445 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858	494 x 479 x 1874	745 x 425 x 1858	794 x 479 x 1874
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Türanschlag: beidseitig						
Bestellnummer grau/gelb	-	-	-	-	165-313-J0	144-520-J0
Bestellnummer grau	-	-	-	-	165-306-J0	117-003-J0
Türanschlag: links						
Bestellnummer grau/gelb	210-380-J0	165-310-J0	210-384-J0	144-518-J0	-	-
Bestellnummer grau	210-382-J0	165-304-J0	210-386-J0	117-001-J0	-	-
Türanschlag: rechts						
Bestellnummer grau/gelb	210-381-J0	165-311-J0	210-385-J0	144-519-J0	-	-
Bestellnummer grau	210-383-J0	165-305-J0	210-387-J0	117-002-J0	-	-

Typ	G 90.12	G 30.12	G 90.14	G 30.14
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 Minuten	30 Minuten	90 Minuten	30 Minuten
Lagerkapazität	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter	Gasflaschen à 50 Liter
Anzahl	4	4	4	4
Maße außen B x T x H [mm]	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Maße innen B x T x H [mm]	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Türausführung	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Bestellnummer grau/gelb	165-314-J0	144-521-J0	165-315-J0	144-522-J0
Bestellnummer grau	165-307-J0	117-004-J0	165-308-J0	117-005-J0

Gleich mitbestellen



- Montageset für Rohrdurchführungen, inkl. 2 Ermeto-Schrauben, R 3/8", für G30- und G90-Schränke, **Bestell-Nr. 117-007-J0**
- Höhenverstellbare Halterung zur Montage an der Seitenwand, für zwei 10-Liter-Flaschen - für G30- und G90-Schränke, außer G 90.6-10 und G 90.6-2F, **Bestell-Nr. 117-006-J0**

Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung

- Aufsatz ohne Überwachung, **Bestell-Nr. 129-345-J0**
- Aufsatz mit Überwachung, **Bestell-Nr. 136-799-J0**



Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung

TIPP: Wenn ein 120-facher Luftwechsel, nötig z.B. bei der Lagerung giftiger Gase, im Schrank gewünscht wird, verwenden Sie bitte die Radialventilatoren auf

siehe Seite **170**