

W&T

www.wut.de

Thermo-Hygrobarographe Web - mesure de la température, humidité, pression d'air

• surveillance de climatisation pour salle de serveur, baie réseau ou bureau • connexion réseau: 1 port RJ45 10/100 BaseTX Ethernet, autosensing • capteur de pression d'air, de température et d'humidité • domaine de mesure: -40°C - +85°C; 0-100% rF; 10-1100 hPa • alimentation électrique: par un câble réseau Ethernet (PoE), alternativement par un bloc secteur 24 Volt optionnel • fréquence mémoire: 1, 5, 15, 60 min • profondeur de mémoire: 10 semaines minimum, 8 ans maximum • affichage direct de plusieurs positions de mesurage dans le browser via Java-Applet • mise en alerte via E-Mail, SNMP-Trap, TCP-Client, Syslog en cas de dépassement de la valeur limitée • protocole des valeurs mesurées par FTP dans les données Excel ou par E-mail comme pièces jointes • la conception de la page HTML peut être configurée par l'utilisateur • accès direct aux valeurs actuelles de température, par exemple pour l'intégration dans d'autres pages Web • une nouvelle valeur toutes les 4 secondes • affichage du dépassement de la valeur limitée • choix possible de la couleur des lignes • consultation de température SNMP ou Traps alarme pour la connexion au système de management SNMP disponible • E-Mail pour mise en alerte ou comme mode compte rendu • Wut easy start: 1. connecter capteur et câble réseau, 2. brancher alimentation courant, 3. ajuster adresse IP • bloc d'alimentation pour montage sur profilé support et bloc d'alimentation 11020 (24V DC / 220mA), ainsi qu'une équerre de montage, sont disponibles de façon optionnelle • dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm • contenu de livraison: Thermo-hygrobarographe web, 1 détecteur combi, fiche mâle pour alimentation électrique, CD de pilotes avec Utilities et Tools

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du thermo-hygrobarographe et ne sont pas compris dans la livraison !

Accessoires: équerre de montage pour fixation murale

• pour tous les appareils W & T dans des boîtiers profilé support

Accessoire: adaptateur secteur DC pour le montage de rail de 100 - 240 V, 47-63 Hz • adapté pour tous les appareils W & T 24 volts

- 90% d'efficacité
- -30 +70 degrés Celsius
- 24 volts de sortie de courant
- courant nominal 3,83A • 92 watts
- anti court-circuit et anti surtension
- refroidissement de convection
- entrée 2 broches et sortie 4 broches avec des bornes de vis
- >856.500 Stunden MTBF

Accessoires: bloc secteur standard 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

- adapté pour serveur COM 24 V de W & T
- 0 - 40 degré de température ambiante
- -40 +70 degrés stockage
- 1 prise euro et 1 connecteur mâle 2 broches pour pince à vis
- boîtier plastique en noir
- dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532



Visuel de référence: Utilisation du Thermo-hygrobarographe web (livré sans rail)



Accessoires optionels (non compris dans la livraison)

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Thermo-Hygrobarographe Web	1 port, avec capteur	57713	11130437
Accessoire: Adaptateur secteur	24V DC / 0,22 A	11021	11130226
Accessoire: Bloc d'alimentation pour montage sur rail	240 DC / 3,83 A	11079	11130246
Accessoire: Equerre de montage pour montage mural		58812	11185029