


META

Palettenregal - Anbaufeld

MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1995 x 1100 mm, Fachlast 2160 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 220666



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Anbauregal

Palettenregal - Anbaufeld

- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1995 x 1100 mm
- Feldlast 4400 kg
- Fachlast 2160 kg
- Fachbreite 1825 mm
- 2 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 1000 kg

- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- 5 Jahre Garantie
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/2 bestätigt

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück
Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regaltyp	Palettenregal	Böden / Ebenen Stabilität	geschlossene Kastenprofile
Regalfeld	Anbaufeld	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Material	Stahl	Fachbreite	1825 mm
Höhe	2700 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1995 mm	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Tiefe	1100 mm	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Fachlast	2160 kg	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Feldlast	4400 kg	Garantie	5 Jahre
Stellplätze Anzahl	6 Stück	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614/2
Lagerebenen Anzahl	2 Stück	Gewicht	56,2514 kg
Einlagerung	längs		

Zubehör

200776		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
220689		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite 1825 mm, Maschenweite 33 x 33 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
221045		Palettenregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 2230 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
691499		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen

231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß