

Lagerregal - Anbaufeld

ISIPACK®

ISIPACK®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 225209



Lagerregal ISIPACK®

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm
- Feldlast 500 kg
- Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger

Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	300 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1010 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	335 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Fachlast	125 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	500 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	17,4 kg