

## Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 1400 kg,  
Nutzlänge 2 m, Strangzahl: 2 Stück,  
aus Polyester in violett

Artikelnummer: 353055



## Rundschlingen-Gehänge

### 2-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 1400 kg
- Nutzlänge 2 m
- Strangzahl: 2 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 110 x 60 mm
- aus Polyester in violett
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

## Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	2 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	110 mm
Traglast (einfach direkt)	1400 kg	Breite Kranöse (li.)	60 mm
Traglast 0-45°	1400 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	1000 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	2 m	Gewicht	4,35 kg
Kennfarbe	violett		

## Zubehör

353995

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 1400 kg, 2-strängig,  
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt  
bestellbar/lieferbar