

Rollcart Tischwagen

Traglast 1200 kg, 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 402121



Rollcart Schwerer Tischwagen

Traglast 1200 kg

Tischwagen

- Traglast 1200 kg
- 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- mit Bordleisten aus Stahl
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1150 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahl
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	1200 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	1000 mm	Schiebebügelausrichtung	waagrecht
Ladeflächenbreite	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	Elastik
Etagentyp	Siebdruckplatte	Material Gehäuse	Stahl
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Durchmesser Rad	200 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Radlager	Kugellager
Boardleiste	Stahl	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	920 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1150 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	700 mm	Gewicht	69 kg

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4