

Rollcart Paketkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 330 mm, Ladungssicherung durch extra hohe Gitterrückwand, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 501947



Rollcart Paketkarre

Traglast 250 kg

Paketkarre



- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 330 mm
- Höhe x Breite 1300 x 620 mm
- Ladungssicherung durch extra hohe Gitterrückwand
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	ja
Karrentyp	Paketkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager

Schaufelbreite	480 mm	Rad-Ø	250 mm
Schaufeltiefe	330 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	620 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	21,5 kg
Ladungssicherung	extra hohe Gitterrückwand		

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm