


META Kragarmregal Atlas ST

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 6750 x 630 mm, 6 Ständer, Nutzung einseitig, 6 Lagerebenen, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 520779



Das Lagersystem



META Universal-Kragarm-Regal Atlas ST

Kragarmregal



- Grundfeld
- geeignet für sperrige Güter
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 6750 x 630 mm
- 6 Ständer
- Traglast je Ständer 1200 kg

- Nutzung einseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 200 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Lieferumfang: Ständer und Kragarme gemäß Angebot, Diagonal- und Längsverstrebungen
- 5 Jahre Garantie
- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Kragarm Ausstattung | Abrollsicherung |
| Regaltyp | Kragarmregal | Form Regal | gerade |
| Regalsystem | Schraubsystem | Ständer | 6 Stück |
| Regalfeld | Grundfeld | Kragarme pro Ständer | 6 Stück |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Traglast pro Arm | 200 kg |
| Nutzung | einseitig | Material | Stahl |
| Höhe | 2000 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebungen // Längsriegel |
| Breite | 6750 mm | Oberfläche Ständer | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Nutztiefe | 500 mm | Oberfläche Kragarm | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Tiefe | 630 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Lagerebenen | 6 Stück | Farbe Kragarme | enzianblau // RAL5010 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Farbe Ausführung | enzianblau // RAL5010 |
| Böden- / Ebenentyp | Kragarm | Lieferumfang | Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal-/Längsverstrebungen |
| Traglast gesamt | 7200 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Traglast pro Ständer | 1200 kg | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja // bitte anfragen |
| Kragarmausrichtung | gerade | Norm DGUV | DGUV 108-007 |
| Kragarmlänge | Gleich lange Arme | Gewicht | 188,828 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150077 |  | Fußverankerung für Kragarmregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150078 |  | Unterlegbleche für Weitspannregal |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221577 |  | Bodenmarkiergerät, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm |
| 225223 |  | Schutzbügel, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe x Länge 1000 x 1500 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |
| 501757 |  | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss |
| 524978 |  | Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm |