VARIOfit

Kufenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 531487











VARIOfit Kufenkarre

extra große Schaufel

Kufenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1315 x 570 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager

• 12 Jahre Garantie

Technische Details	;		
Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Kufenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1315 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	12 Jahre
Farbe	enzianblau // RAL5010	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	24 kg
Treppenkufen	ja		

Zubehör

202871 500327



Gleitkufen für Kufenkarre, Aus Kunststoff

Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

149740



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

510925



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm