

# Digimatic Holtest cserélhető fejekkel

Funkciók	Sorozat 468
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

## Specifikáció

Pontosság	6-20 mm : ±2 μm 20-100 mm : ±3 μm 100-200 mm : ±5 μm (kvantilis hiba nélkül) - a mérőfelülettel megfelelő kontaktus esetén érvényes
Felbontás	0,001 mm
Mérőcsapok	Titán bevonatolt keményfém (6-12 mm) Titán bevonatolt edzett acél(12-200 mm) Kúp: rozsdamentes acél
Elem élettartam	kb. 1,2 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1db elemmel, beállító gyűrűvel, gyári bizonyítvánnyal szállítjuk. (csak a műszerhez - a beállítógyűrűkhöz nem tartozik gyári bizonyítvány).

## Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez
156-101-10	Mikrométer állvány, Mikrométer állvány, mikrométer 0-100mm-hez
04AZB157	Külső mikrométer tartó, 468-as sorozathoz
952322	Hosszabbító 100mm: 6-12mm, 6-12mm
952621	Hosszabbító 150mm: 12-20mm, 150/368,468,568
952622	Hosszabbító 150mm: 20-50mm, 150/368-,468-,568
952623	Hosszabbító 150mm: 50-300mm, 150/368,468.568

## Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



04AZB157



Hosszabbító

## Sorozat 468

A 3-ponton mérő belső mikrométer a következő előnyöket nyújtja:

- Cserélhető mérőfej készlet.
- Titán-bevonatolt mérőcsap a tartósság és ütésállóság érdekében.
- Kiváló IP65 védelem, amely lehetővé teszi a közvetlen gyártásban való felhasználását.
- Nagyméretű 7,5mm-es LCD kijelzője könnyű leolvasást biztosít.
- Beállítógyűrűvel és hosszabbítókkal.



468-973



Kopásálló titán-bevonatolt mérőfelület

## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Megjegyzés	Egyedi tartomány [mm]	Beállítógyűrűvel	Tömeg [g]
468-971	6 - 12	100 mm hosszabbító	6-8, 8-10, 10-12	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	420
468-972	12 - 20	150 mm hosszabbító	12-16, 16-20	ø16 mm (177-177)	560
468-973	20 - 50	150 mm hosszabbító	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	1170
468-974	50 - 100	150 mm hosszabbító	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	2420
468-975	100 - 200	150 mm hosszabbító	100-125, 125-150, 150-175, 175-200	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	3540



Holtest opcionális kiegészítők  
Állvány 156-101-10  
Nyomtató DP1-VA 264-505D  
Tartó 04AZB157  
Kábel 05CZA662

