

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
300-31900

HIS-PACK-19.1/9.5



Categoría de productos	Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas
Familia de productos	HIS-PACK
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Absorción de Agua	0,15 %
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Certificación	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Clase de Aislamiento	E (VDE 0530)
Comportamiento al Choque Térmico	no gotea
Contenido	5 m
Contenido del paquete embalado en	Caja
Contr. Ø (d) max.	9,5 mm
Contracción	2:1
Elongación a la Rotura (min.) [Método de ensayo]	800 % [IEC 684 P2]
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión	17 MPa
Pared (WT)	0,80 mm
Prueba de envejecimiento por calor	168h/175°C
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	20 kV/mm [IEC 243]
Temp. Mín. Contracción - °C	+100 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
UL-File Número	E143529
Ø Sumin. (D)	19,1 mm

