


# XMS-484



Artikelnummer 66.9006-  \*

Hochflexibel, eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: brown; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: grey; color: white; padding: 2px;">29</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE