



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Ultradünne Widerstandsheizung
Leistungsbereich	90 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

### Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Horizontal Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40...70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Extern: 260 mm
Breite	Extern: 440 mm
Tiefe	Extern: 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klett pads 6 Kunststoff-Abstandshalter 4 Telequick-Muttern 4 Klippmuttern Befestigungszubehör
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben
Montagehalterung	DIN-Schiene Telequick-Befestigungsplatte Selbstklebendes Klettband Standard-Montageplatte

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	42,5 cm
VPE 1 Länge	70,0 cm
VPE 1 Gewicht	740,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	160,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	65,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------