

Konverter RS 422 zu RS 232 verschraubbar mit RS-422-Schnittstelle, Kabelabgang 180 Grad, zum Anschluss von Fremd-SPS Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Konverter RS 422 zu RS 232

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am HMI anschraubbar

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	9; Männlich (RS 422)
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	9; Weiblich (RS 232)

Schutzart und Schutzklasse

IP (rundum) keine

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	31 mm
Höhe	50 mm
Dicke	11 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	26 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleißwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle SIMATIC HMI RS 422 Schnittstellen geeignet, Details siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0*
• Produkt 2	6AV6542-0*
• Produkt 3	6AV6545-0*
• Produkt 4	6AV6644-*
• Produkt 6	6AV6640-0C*
• Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
• Produkt 9	6AV6643-7DD00-*

- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 13
- Produkt 14
- Produkt 15

letzte Änderung:

6AV2124-*

6AV2128-3*

6AV6647-*

6AV6643-8*

6AV2123-2*

25.11.2020