

C+P

Flachablageschrank

Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1100 x 765 mm, 10 Schublade(n), Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 209713



C+P Flachablage-Schrank







Flachablageschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1100 x 765 mm
- Konstruktion aus Stahl
- 10 Schublade(n)
- Traglast je 40 kg
- Schubladen mit End-Selbsteinzugsfunktion
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schranktyp	Büroschrank	Auszug	100 %
Material	Stahl	Auszugsperre	ja
Höhe	760 mm	Oberfläche Korpus	lackiert
Breite	1100 mm	Oberfläche Front	lackiert
Tiefe	765 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Druckzylinderschloss
Schubladen Anzahl	10 Stück	Griff	Bügelgriff
Format	DIN A1	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Traglast Auszug	40 kg	Gewicht	171,86 kg

Zubehör

209829		Fußgestell für Flachablageschrank, Höhe x Breite 150 x 1100 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1100 x 765 mm
209832		Fachteiler, für Aufteilung bis zu 8xDIN A4, passend für Schubladen-Nutzmaß DIN A1, Breite x Tiefe 1100 x 765 mm
209833		Schubladeneinsatzset, 8 Trennwände
246951		Abdeckplatte für Flachablageschrank, Höhe 25 mm, aus Holz in Dekor hellgrau
246973		Sockel für Flachablageschrank, Höhe x Breite 100 x 1100 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1100 x 765 mm
959682		Abdeckplatte für Flachablageschrank, Höhe 25 mm, aus Holz in Dekor Ahorn

Dazu passt auch ...

141266		LED-Tischleuchte, 12 x LED, 10 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1800 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 6 kWh / 1.000 h, 7-stufig dimmbar, Kopf um 300° drehbar und 180° neigbar, Armlänge 410 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Länge x Breite 190 x 130 mm, Aus Aluminium in silber
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz
527161		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber