

## Scangrip


### Flutlichtkopf

#### MULTILIGHT CONNECT FLOOD

Geeignet für Arbeitsleuchtengriff,  
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom  
750 - 1500 Lumen, Abstrahlwinkel 110  
°




Artikelnummer: 254545



#### Flutlichtkopf

- Geeignet für Arbeitsleuchtengriff
- Höhe x Länge x Breite 106 x 57 x 116 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 750 - 1500 Lumen
- Leuchtdauer 6,5 - 13 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- 2-stufig dimmbar
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie



Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Lampentyp	Flutlichtkopf	Länge	57 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Arbeitsleuchtengriff	Höhe	106 mm
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Breite	116 mm
Leuchtdauer	6,5-13 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	750-1500 Lumen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	110 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	METABO/CAS	Gewicht	0,12 kg
Akkuleistung	5,2 Ah		

## Zubehör

254539		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 375 - 750 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb
254542		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 300 - 600 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 10 / 70 °, Mit Netz-/Akkubetrieb