

stumpf

Umweltschrank

1950

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1003 Signalgelb

Artikelnummer: 274101



Umweltschrank

- Zur Lagerung unter Dach
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Qualitätsstahlblech, fest verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- 4 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene
- Be- und Entlüftung durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1003 Signalgelb
- 5 Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material	Stahl
Schranktyp	Umweltschrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Lagerort	unter Dach	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016

Höhe	1950 mm	Farbe Front	signalgelb // RAL1003
Breite	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	1 Ebene	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Bodenwanne	nein	Garantie	5 Jahre
Beständigkeit	Chemikalien	Gewicht	83 kg
Belüftung	durch Lochbild an Tür und Seitenwänden		

Dazu passt auch ...

159531		Spender für Handschuhe, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 380 x 80 mm, aus Edelstahl matt, 3 Fächer
221111		Papierhandtuch für Spender, Tuch mit V-Falz, Papiertuchmaße 230 x 250 mm, Papier 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 3750 Tücher
222659		Wasserschleifer, mit doppelter, schwarzer Schaumlippe aus Polyethylen für eine Arbeitsbreite von 750 mm, Gestell aus Metall
407797		Feuchtraumbodenmatte, Breite 500 mm, aus Vinyl in blau