

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 4 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 401383



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug

Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 4 Schublade(n)
- Konstruktion aus Stahlblech
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	500 mm	Auszugsperre	ja
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 200 mm	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladentraglast	30 kg	fahrbar	nein
Schrank Ausstattung	Schubladen	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszugsführung Schublade	kugellagert	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	85 %	Gewicht	43 kg

Zubehör

527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken
700010		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2
700012		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2
700015		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau