


## META

### Kragarmregal

#### Atlas ST

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 6750 x 630 mm, 6 Ständer, Nutzung einseitig, 6 Lagerebenen, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 520779



## META



## META Universal-Kragarm-Regal Atlas ST

### Kragarmregal

- Grundfeld
- geeignet für sperrige Güter
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 6750 x 630 mm
- 6 Ständer
- Traglast je Ständer 1200 kg
- Nutzung einseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm

- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 200 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Lieferumfang: Ständer und Kragarme gemäß Angebot, Diagonal- und Längsverstrebungen
- 5 Jahre Garantie
- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Kragarm Ausstattung	Abrollsicherung
Regaltyp	Kragarmregal	Ständer Anzahl	6 Stück
Regalsystem	Schraubsystem	Kragarme pro Ständer Anzahl	6 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Traglast pro Arm	200 kg
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Material	Stahl
Nutzung	einseitig	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Breite	6750 mm	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Nutztiefe	500 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	630 mm	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen Anzahl	6 Stück	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Kragarm	Lieferumfang	Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal-/Längsverstrebungen
Traglast gesamt	7200 kg	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Traglast pro Ständer	1200 kg	Norm DGUV	DGUV 108-007
Kragarmausrichtung	gerade	Gewicht	188,828 kg
Kragarmlänge Ausführung	Gleich lange Arme		

## Zubehör

150077		Fußverankerung für Kragarmregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150078		Unterlegbleche für Weitspannregal

## Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221577		Bodenmarkiergerät, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
225223		Schutzbügel, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe x Länge 1000 x 1500 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
524978		Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm