

SCHULTE

Schrägbodenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 836 mm, Feldlast 1300 kg, 7 Ebene(n) mit Schrägboden, zusätzlich 1 Abdeckboden, zusätzlich 1 Abdeckboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 996827



SCHULTE Schrägboden-Regal

Anbauregal

Schrägbodenregal - Anbaufeld






- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 836 mm
- Feldlast 1300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
- 7 Ebene(n) mit Schrägboden, zusätzlich 1 Abdeckboden
- Ebenen mit 7 einsteckbaren Trennführungen zur Breiteneinteilung im Raster von 50 mm
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Schrägbodenregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	800 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1006 mm	Regal Ausstattung	Böden, Trennführung
Tiefe	836 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Fachlast	150 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1300 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Schrägboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	7 einsteckbare Trennführungen	Call to action Regale	Bestellen Sie das \$B Bereitstellregal für direkten Einblick und einfachen Zugriff auf Ihre Lagerwaren hier bei uns im Shop
Abdeckboden	ja	Gewicht	82,34 kg
Fachböden Gesamt Anzahl	8 Stück		

Dazu passt auch ...

146386		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
762906		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen