



Weiche Muffe für EVA Schläuche

### Anwendungen

- Industriesauger, Staubsauger

### Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

### Temperaturbereich

- -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

### Konstruktion, Werkstoff

Wandung: hochwertiges PE,  
Wandung Ausführung elektrisch leitfähig <math>10^5 \Omega</math>:  
elektrisch leitfähiges hochwertiges PE

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)
- schwarz (Standard)

### Passend zu Schlauch

EVA: 373; 373 (AS / EC)

Empf. Stutzen Ø mm	Empf. Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg/Stk.	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bestellnummer
<b>Farbe grau</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
<b>Farbe schwarz</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
<b>elektrisch leitfähig &lt;math&gt;10^5 \Omega&lt;/math&gt; Farbe schwarz</b>						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter [www.norres.com](http://www.norres.com).