

Produkttyp-Bezeichnung Antenne ANT794-4MR



RUNDSTRAHL-ANTENNE F. GSM-(2G) UND UMTS- (3G) NETZE,
 OMNIDIREKTIONAL;
 WITTERUNGS- BESTAENDIG F. INNEN- U. AUSSEN-
 BEREICH;
 5M ANSCHLUSSKABEL FEST MIT DER ANTENNE
 VERBUNDEN;
 SMA-STECKER;
 INKL. MONTAGE- WINKEL, SCHRAUBEN, DUEBEL

Funkfrequenzen

Art des Mobilfunknetzes / wird unterstützt / GSM	Ja
Art des Mobilfunknetzes / wird unterstützt / UMTS	Ja
Betriebsfrequenz	
• 850 MHz	Ja
• 900 MHz	Ja
• 1800 MHz	Ja
• 1900 MHz	Ja
• 2200 MHz	Ja

Elektrische Daten

Abstrahlcharakteristik	omnidirektional
Antennengewinn	0 dB
Stehwellenverhältnis VSWR / maximal	2
Ausführung elektrischer Anschluss / der Antenne	SMA Connector
Sendeleistung / maximal	20 W

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	-40 ... +70 °C
Schutzart IP	IP65

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	24 mm
--------	-------

Höhe	193 mm
Tiefe	24 mm
Durchmesser	24 mm
Nettogewicht	310 g
Befestigungsart	Haltewinkel und Montageteile
Leitungslänge / der Antennenleitung	5 m
Material / der Außenhülle	Hart-PVC, UV-beständig

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: Industry Mall <http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL <http://www.siemens.com/snst>
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation <http://www.siemens.com/simatic-net>
- zur Webseite: Information und Download Center <http://www.siemens.com/automation/net/catalog>
- zur Webseite: Bilddatenbank <http://automation.siemens.com/bilddb>
- zur Webseite: CAx-Download-Manager <http://www.siemens.com/cax>
- zur Webseite: Industry Online Support <http://support.automation.siemens.com>

letzte Änderung:

23.05.2014