

TP/TPH/SAP Serien



Große Auswahl an Zubehör für TPH-Tische
siehe Seite 10 und 11

TRESTON-Universaltische für leichte Montage-tätigkeiten, vielseitig und flexibel. Das Baukasten-System erlaubt schnelle Anpassungen an Änderungen im Fertigungsablauf.

1. TP-Arbeitsstisch

Höhenverstellung durch Inbusschrauben von 650 bis 900 mm. Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen nach RAL 7045. Tischplatte 26 mm, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat. Die Erdung erfolgt über einen Sicherheitswiderstand (1 Megaohm).

2. TPH-Arbeitsstisch mit Etagenbord

Konstruktion wie TP, aber mit zusätzlichem Etagenbord, Tragfähigkeit 50 kg, Höhe verstellbar 1080-1550 mm. Es gibt eine große Menge Zubehör für TPH-Tische, siehe Seite 10 und 11.

3. SAP-Tischwagen

Höhenverstellung durch Inbusschrauben von 650 bis 900 mm. Konstruktion ähnlich TP, aber mit 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststeller. AT-Unterplatte und PUSH-Griff bitte separat bestellen.

4. AT-Unterplatte

Passend für Tischwagen.


5. PUSH-Griff

Passend für Tischwagen.

Nr.	Typ	Tischplatte T x B mm	Etagenbord T x B mm	Tragfähigkeit Flächenbelastung
1	TP 510 ESD	500 x 1000		150 kg
	TP 710 ESD	700 x 1000		300 kg
	TP 712 ESD	700 x 1200		300 kg
	TP 715 ESD	700 x 1500		300 kg
	TP 718 ESD	700 x 1800		300 kg
	TP 915 ESD	900 x 1500		300 kg
	TP 918 ESD	900 x 1800		300 kg
	2	TPH 712 ESD	700 x 1200	310 x 1200
TPH 715 ESD		700 x 1500	310 x 1500	300 kg
TPH 718 ESD		700 x 1800	310 x 1800	300 kg
TPH 915 ESD		900 x 1500	310 x 1500	300 kg
TPH 918 ESD		900 x 1800	310 x 1800	300 kg
3		SAP 507 ESD	500 x 700	
	SAP 710 ESD	700 x 1000		150 kg
	SAP 715 ESD	700 x 1500		150 kg
4	AT 507 ESD	500 x 700		40 kg
	AT 710 ESD	700 x 1000		40 kg
5	PUSH 50	Breite 500		
	PUSH 70	Breite 700		



Gewinkelte und geradlinige Anbautische



1. TPW – gewinkelter Anbautisch

Für alle TP/TPH-Tischserien geeignet, da im Winkel angebaut wird (Lieferumfang: Tischplatte und 1 Bein inkl. Winkelverbindungsstücke). Alle Tischgrößen sind auch als Winkel-Anbautisch lieferbar. Vorrätige Lagergrößen siehe unten stehende Tabelle. Tragfähigkeit 150 kg Flächenbelastung.


2. TP - Ecktisch

Robuster Ecktisch zur Verbindung von 2 Tischen der TP/TPW-Serie (90°-Winkel). Der Ecktisch besteht aus einer Eckplatte, 2 Tischbeinen und einem Fuß in der Mitte. Frontseite 565 mm. Tragfähigkeit 150 kg Flächenbelastung.

3. TPH - Ecktisch


Ebenfalls ein robuster Ecktisch zur Verbindung von 2 Tischen der TPH-Serie ohne weiteres Tischbein (90° Winkel). Der Ecktisch besteht aus einer Eckplatte, 2 H-Tischbeinen und einem Fuß in der Mitte. Frontseite: 565 mm. Tragfähigkeit 150 kg Flächenbelastung.

Nr.	Typ	Tischplatte mm	Tragfähigkeit Flächenbelastung
1	TP 510K ESD	500 x 1000	150 kg
	TP 712K ESD	700 x 1200	150 kg
2	TP 707 KK ESD	1100 x 1100	150 kg
	TP 909 KK ESD	1300 x 1300	150 kg
3	TPH 707 KK ESD	1100 x 1100	150 kg
	TPH 909 KK ESD	1300 x 1300	150 kg



4. TPG- Geradliniger Anbautisch

Wir liefern auch alle Arbeitstische als geradlinige Anbautische. (Ohne Abbildung, keine Lagerware).



*) TP/TPH 715 -Arbeitstisch ohne anderen H-Fuß

Beispiele



Das modulare Arbeitstisch-System von TRESTON ist vielseitig und flexibel einsetzbar. Durch die einfache Handhabung ist es für viele Nutzer interessant. Die langlebigen Tische sind auch über Jahre noch erweiterbar. Sie können entweder eine bereits vorgegebene Tischkombination bestellen oder stellen sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen Ihre individuelle Kombination zusammen! Hier finden Sie einige Beispiele, die wir bereits für Sie zusammengestellt haben:



Beispiel: Montagetisch

- 1 Stk Arbeitstisch TPH 715 ESD
- 1 Stk Zusatzaufbau KT 150
- 1 Stk C-Profileschiene SPR 150
- 1 Stk Arbeitsplatzleuchte OL 254
- 2 Stk Kästenprofil BP 150 ESD
- 1 Stk Energieleiste TJK 150 SET
- 3 x Doppelsteckdose E1
- 1 x Ein-Aus-Schalter E2
- 1 Stk Schubladenblock ML 02 ESD



Beispiel: Wartungstisch

- 1 Stk Arbeitstisch TPH 715 ESD
- 1 Stk Zusatzaufbau KT 150
- 1 Stk C-Profileschiene SPR 150
- 1 Stk Arbeitsplatzleuchte OL 254
- 1 Stk Lochplatte RL 150
- 1 Stk Halter-Set für Lochplatte RK 1
- 1 Stk Schubladenblock ML 03 ESD



Beispiel: Computertisch

- 1 Stk Arbeitstisch TPH 715 ESD
- 1 Stk Energieleiste TJK 150
- 2 x Doppelsteckdose E1
- 1 x Ein-Aus-Schalter E2
- 1 x Sicherungsautomat E3
- 1 Stk Tastaturhalter NT 500 ESD
- 1 Stk PC-Halter CPU
- 1 Stk Flachbildschirm-schwenkarm MA
- 1 Stk Halter/Adapter HKC-MA/MH



Beispiel: Universaltisch

- 1 Stk Arbeitstisch TPH 715 ESD
- 1 Stk Schubladenblock ML 01 ESD



TPH-Arbeitstisch mit Etagenbord

Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen nach RAL 7045. Tischplatte 26 mm, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat. Die Erdung erfolgt über einen Sicherheitswiderstand (1 Megaohm).

Typ	Tischplatte T x B mm	Etagenbord T x B mm	Tragfähigkeit Flächenbelastung
TPH 712 ESD	700 x 1200	310 x 1200	300 kg
TPH 715 ESD	700 x 1500	310 x 1500	300 kg
TPH 718 ESD	700 x 1800	310 x 1800	300 kg
TPH 915 ESD	900 x 1500	310 x 1500	300 kg
TPH 918 ESD	900 x 1800	310 x 1800	300 kg

Zubehör für TPH-Tische



Zubehörkonstruktion: Kästenbord, Lochplatte und Schwenkarm aus pulverbeschichtetem Stahlblech nach RAL 7035. Kästenprofil aus Aluminium. Zusatzaufbau aus pulverbeschichteten Stahlprofilen nach RAL 7035/7045. Etagenbord 26 mm, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat.

1. TH-Kästenbord

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Neigung und Höhe verstellbar.

2. BP-Kästenprofil

Schiene aus Aluminium für TRESTON-Sichtlagerkästen: 1015-1930-4ESD.

3. SH-Etagenbord

Zusätzliches 25 mm Etagenbord.

4. RL-Lochplatte

Löcher 9 x 9 mm im Raster 38 mm. Aus Stahlblech. Befestigung an TPH-Tischen durch Halter RK-1. Kann auch an die Wand gehängt werden.

5. KT-Zusatzaufbau

Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Soll beides montiert werden, muss eine zusätzliche C-Profilschiene bestellt werden.

6. TPHCT-Kabelwanne

Montage zwischen senkrechten C-Profilen. Fungiert auch als Verstärkungsprofil. Aus pulverbeschichteter Stahllochplatte.

7. CKV-Schwenkarm

Neigbare Fläche mit Bremse. Fläche 210 x 460 mm. Arm 590 mm. Montage am C-Profil.

8. CC-Befestigungsset für Kabel

Ermöglicht das Ordnen der Leitungen am Profil. Montage ohne Schrauben am C-Profil, Nutenbreite 12 mm.

9. TJK-Energieleiste

Mit 3 m Zuleitung, Doppelsteckdose und Schalter. Weitere Ausstattung bitte separat bestellen. Alle Ausführungen gemäß den europäischen CE-Standards. Die fertigen Energieleistenpakete TJK 150 SET und TJK 180 SET sind mit 3 Doppelsteckdosen und Ein-Aus-Schalter ausgestattet.

10. PRK 5-Steckdosenleiste

Standardmäßig mit 5 Steckdosen, Schalter, 3 m Zuleitung und Befestigungsprofil ausgestattet. Montage am vertikalen Profil der TRESTON-Tische. Kann auch unter dem Etagenbord befestigt werden.

11. HKCP147 C-Profil-Paar

Soll Lochplatte und Kabelkanal an demselben TPH-Tisch montiert werden, oder soll das Etagenbord höher als die Standardhöhe montiert werden, muss ein C-Profil-Paar HKCP 147 bestellt werden. Höhe 1470 mm.



Nr.	Typ	Maße T x B x H mm	Tragfähigkeit	Passend für
1	TH 120 ESD	145 x 1119	30 kg	TPH 712 ESD
	TH 150 ESD	145 x 1419	30 kg	TPH 715/915 ESD
	TH 180 ESD	145 x 1719	30 kg	TPH 718/918 ESD
2	BP 120 ESD	Länge 1115	15 kg	TPH 712 ESD
	BP 150 ESD	Länge 1415	15 kg	TPH 715/915 ESD
	BP 180 ESD	Länge 1715	15 kg	TPH 718/918 ESD
3	SH 150 ESD	310 x 1500	50 kg	TPH 715/915 ESD
	SH 180 ESD	310 x 1800	50 kg	TPH 718/918 ESD
4	RL 120	750 x 1115		TPH 712 ESD
	RL 150	750 x 1415		TPH 715/915 ESD
	RL 180	750 x 1715		TPH 718/918 ESD
	RK 1	Halter		TPH ESD
5	KT 120	600 x 1200		TPH 712 ESD
	KT 150	600 x 1500		TPH 715/915 ESD
	KT 180	600 x 1800		TPH 718/918 ESD
	C-Profilschiene			
	SPR 150	1500		KT 150
	SPR 180	1800		KT 180
6	TPHCT 120	45 x 205 x 1115		TPH 712 ESD
	TPHCT 150	45 x 205 x 1415		TPH 715/915 ESD
	TPHCT 180	45 x 205 x 1715		TPH 718/918 ESD
7	CKV 400 ESD	Platte 210 x 460	15 kg	TPH ESD
8	CC 12	Set = 5 Stück		TPH ESD
9	TJK 120 D	Länge 1058, mit 1 x E1 und 1 x E2		TPH 712 ESD
	TJK 150 D	Länge 1358, mit 1 x E1 und 1 x E2		TPH 715/915 ESD
	TJK 180 D	Länge 1658, mit 1 x E1 und 1 x E2		TPH 718/918 ESD
	TJK 150 SET	Länge 1358, mit 3 x E1 und 1 x E2		TPH 715/915 ESD
	TJK 180 SET	Länge 1658, mit 3 x E1 und 1 x E2		TPH 718/918 ESD
		weitere Ausstattung		
	E1	Doppelsteckdose/Löcher 45°		
	E2	Ein-Aus-Schalter		
	E3	Sicherungsautomat 10 A		
	E4	Sicherungsautomat /Fehlerstromschalter 10 A/30 mA		
	E5	Not-Aus-Schalter		
	E6	Datakontakt/ gekapselt, für Kabel Cat 6		
	E7	Datakontakt, für Kabel Cat 5		
	E8	Druckluft, Anschluss 3/8"		
10	PRK 5	Länge 350		
11	HKCP 147	Höhe 1470		

