

## Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

### Description de l'article/illustrations du produit

#### Description


##### Matière :

Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.  
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.

##### Finition :

Embase et broche filetée en acier, zinguées.  
Embase en inox, polie.  
Broche filetée en inox, polie.  
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

### Dessins



### Aperçu des articles

| Référence         | Forme | Matière du corps de base | A  | D  | D1  | H  | H1  | H2 | SW | L   | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) |
|-------------------|-------|--------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|--|
| K0739.2106010X50  | B     | acier                    | 45 | 60 | M10 | 22 | 82  | 32 | 14 | 50  | 7  |
| K0739.2106010X100 | B     | acier                    | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7  |
| K0739.2106012X50  | B     | acier                    | 45 | 60 | M12 | 22 | 82  | 32 | 14 | 50  | 7  |
| K0739.2106012X100 | B     | acier                    | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7  |
| K0739.2106012X150 | B     | acier                    | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7  |
| K0739.2108010X50  | B     | acier                    | 54 | 80 | M10 | 25 | 85  | 35 | 14 | 50  | 10   |
| K0739.2108010X100 | B     | acier                    | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2108012X50  | B     | acier                    | 54 | 80 | M12 | 25 | 85  | 35 | 14 | 50  | 10   |
| K0739.2108012X100 | B     | acier                    | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2108012X150 | B     | acier                    | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10   |

## Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

### Aperçu des articles

| Référence         | Forme | Matière du corps de base | A  | D   | D1  | H  | H1    | H2   | SW | L   | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) |
|-------------------|-------|--------------------------|----|-----|-----|----|-------|------|----|-----|--|
| K0739.2108014X50  | B     | acier                    | 54 | 80  | M14 | 25 | 85    | 35   | 14 | 50  | 10   |
| K0739.2108014X100 | B     | acier                    | 54 | 80  | M14 | 25 | 135   | 35   | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2108014X150 | B     | acier                    | 54 | 80  | M14 | 25 | 185   | 35   | 14 | 150 | 10   |
| K0739.2108016X100 | B     | acier                    | 54 | 80  | M16 | 25 | 135   | 35   | 16 | 100 | 10   |
| K0739.2108016X150 | B     | acier                    | 54 | 80  | M16 | 25 | 185   | 35   | 16 | 150 | 10   |
| K0739.2108020X75  | B     | acier                    | 54 | 80  | M20 | 25 | 111   | 36   | 20 | 75  | 10   |
| K0739.2108020X100 | B     | acier                    | 54 | 80  | M20 | 25 | 136   | 36   | 20 | 100 | 10   |
| K0739.2108020X150 | B     | acier                    | 54 | 80  | M20 | 25 | 186   | 36   | 20 | 150 | 10   |
| K0739.2108020X200 | B     | acier                    | 54 | 80  | M20 | 25 | 236   | 36   | 20 | 200 | 10   |
| K0739.2110020X75  | B     | acier                    | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75  | 15   |
| K0739.2110020X100 | B     | acier                    | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15   |
| K0739.2110020X150 | B     | acier                    | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15   |
| K0739.2110020X200 | B     | acier                    | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15   |
| K0739.2110020X250 | B     | acier                    | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15   |
| K0739.2110024X100 | B     | acier                    | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15   |
| K0739.2110024X150 | B     | acier                    | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15   |
| K0739.2110024X200 | B     | acier                    | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15   |
| K0739.2110024X250 | B     | acier                    | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15   |
| K0739.2206010X50  | B     | acier inoxydable         | 45 | 60  | M10 | 22 | 82    | 32   | 14 | 50  | 7  |
| K0739.2206010X100 | B     | acier inoxydable         | 45 | 60  | M10 | 22 | 132   | 32   | 14 | 100 | 7  |
| K0739.2206012X50  | B     | acier inoxydable         | 45 | 60  | M12 | 22 | 82    | 32   | 14 | 50  | 7  |
| K0739.2206012X100 | B     | acier inoxydable         | 45 | 60  | M12 | 22 | 132   | 32   | 14 | 100 | 7  |
| K0739.2206012X150 | B     | acier inoxydable         | 45 | 60  | M12 | 22 | 182   | 32   | 14 | 150 | 7  |
| K0739.2208010X50  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M10 | 25 | 85    | 35   | 14 | 50  | 10   |
| K0739.2208010X75  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M10 | 25 | 110   | 35   | 14 | 75  | 10   |
| K0739.2208010X100 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M10 | 25 | 135   | 35   | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2208010X125 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M10 | 25 | 160   | 35   | 14 | 125 | 10   |
| K0739.2208012X50  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M12 | 25 | 85    | 35   | 14 | 50  | 10   |
| K0739.2208012X75  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M12 | 25 | 110   | 35   | 14 | 75  | 10   |
| K0739.2208012X100 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M12 | 25 | 135   | 35   | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2208012X125 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M12 | 25 | 160   | 35   | 14 | 125 | 10   |
| K0739.2208012X150 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M12 | 25 | 185   | 35   | 14 | 150 | 10   |
| K0739.2208014X75  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M14 | 25 | 110   | 35   | 14 | 75  | 10   |
| K0739.2208014X100 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M14 | 25 | 135   | 35   | 14 | 100 | 10   |
| K0739.2208014X125 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M14 | 25 | 160   | 35   | 14 | 125 | 10   |
| K0739.2208014X150 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M14 | 25 | 185   | 35   | 14 | 150 | 10   |
| K0739.2208014X175 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M14 | 25 | 210   | 35   | 14 | 175 | 10   |
| K0739.2208016X75  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M16 | 25 | 110   | 35   | 13 | 75  | 10   |
| K0739.2208016X100 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M16 | 25 | 135   | 35   | 13 | 100 | 10   |
| K0739.2208016X125 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M16 | 25 | 160   | 35   | 13 | 125 | 10   |
| K0739.2208016X150 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M16 | 25 | 185   | 35   | 13 | 150 | 10   |
| K0739.2208016X175 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M16 | 25 | 210   | 35   | 13 | 175 | 10   |
| K0739.2208020X75  | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 113   | 38   | 17 | 75  | 10   |
| K0739.2208020X100 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 138   | 38   | 17 | 100 | 10   |
| K0739.2208020X125 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 163   | 38   | 17 | 125 | 10   |
| K0739.2208020X150 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 188   | 38   | 17 | 150 | 10   |
| K0739.2208020X175 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 213   | 38   | 17 | 175 | 10   |
| K0739.2208020X200 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 238   | 38   | 17 | 200 | 10   |
| K0739.2208020X225 | B     | acier inoxydable         | 54 | 80  | M20 | 25 | 263   | 38   | 17 | 225 | 10   |
| K0739.2210020X75  | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 118   | 43   | 17 | 75  | 15   |
| K0739.2210020X100 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 143   | 43   | 17 | 100 | 15   |
| K0739.2210020X125 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 168   | 43   | 17 | 125 | 15   |
| K0739.2210020X150 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 193   | 43   | 17 | 150 | 15   |
| K0739.2210020X175 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 218   | 43   | 17 | 175 | 15   |
| K0739.2210020X200 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M20 | 30 | 243   | 43   | 17 | 200 | 15   |
| K0739.2210024X100 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M24 | 30 | 144   | 44   | 20 | 100 | 15   |
| K0739.2210024X125 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M24 | 30 | 169   | 44   | 20 | 125 | 15   |
| K0739.2210024X150 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M24 | 30 | 194   | 44   | 20 | 150 | 15   |
| K0739.2210024X175 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M24 | 30 | 219   | 44   | 20 | 175 | 15   |
| K0739.2210024X200 | B     | acier inoxydable         | 69 | 100 | M24 | 30 | 244   | 44   | 20 | 200 | 15   |

