

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8413-1 Etagenwagen mit Drahtgitter



Transportgeräte



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Tragkraft Etage (kg)	90
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1369
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	1800
Etagenhöhen (mm)	269, 669, 1069, 1469
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	103
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976841311