


ROLINE GOLD 4K DisplayPort/DVI Adapter, Actief, v1.2, DP Male - DVI Female

Art.nr.	12.03.3175
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.03.3175
EAN (een stuk)	7611990150380

roline
Designed for Professionals



2160p

4K

ROLINE GOLD DisplayPort naar DVI kabeladapter voor het aansluiten van een grafische kaart met DP op een monitor met DVI aansluiting - met een resolutie tot 3840x2160 @30Hz!

- Adapter met DisplayPort male en DVI female connector voor het aansluiten van een DVI M-M kabel op een DisplayPort female aansluiting op de grafische kaart.
- DisplayPort versie 1.2 maakt hogere resoluties en verversingsfrequenties mogelijk, evenals grotere kleurdieptes.
- Opmerking: de DisplayPort/DVI adapter werkt slechts in één richting: de DisplayPort connector kan alleen aan de kant van de gegevensbron worden gebruikt (bijv. grafische kaart).

What are the benefits of using Active adapters and converters?

Active products can have a huge advantage when working with long cable runs and video conversion applications. In terms of video converters, active units generally have hardware inside to improve your image.

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en

vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	DisplayPort-DVI Adapter
Kleur	zwart / goud
Lengte	0.15 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Aansluiting kant 1 (PC)	DisplayPort Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	DVI Female
Type connector kant 1	DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Female
Actief / Passief	actief
Toepassing	extern
Gewicht	47.8 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.06 kg