

MEISSELHÄMMER



Multiple Kraftpakete für Poweruser >> Die Meißelhammersets EPS 200 K und EPS 201 K von ELMAG® zeigen, was Druckluft-Power bedeutet. Blitzschnelles Öffnen von Schweißnähten, rasches Lösen von Fliesen, Putzen und Steinen, komfortables Abtragen von hartnäckigen Beschichtungen. Unentbehrlich für Karosseriebau, Metaller und Baugewerbe.

TOPMODELL >> DL-Meißelhammer Set | EPS 201 K

- >> kräftiges Modell, viel Hub bei geringer Schlagzahl
- >> Inkl. Stahl-Meißelhalter, Haltefeder u. Inlineöler
- >> optimal für Fliesen, Putze, etc.
- >> auch für Karosseriebau und Metaller
- >> Qualitätsmeißel aus Chrommolybdänstahl (175 mm)
- >> Spezialgehärteter, nitrogenerbehandelter Zylinder



DL-Meißelhammer Set | EPS 200 K

- >> wie Modell EPS 201 jedoch höhere Schlagzahl u. weniger Hub
- >> inkl. Schneelwechselfutter u. Haltefeder



Nadelentrostervorsatz | für EPS 201 u. 200

- >> Zubehör für Rostentfernung u. Reinigung durch Abklopfen
- >> **ACHTUNG:** Betriebsdruck max. 4 Bar!



EAN	90 04853
Best.Nr.	43827 1

	Typ	Meißel	Schlagzahl	Hubhöhe	Betriebsdruck	Luftbedarf	Luftanschluss	Vibration	Schalldruckpegel	Länge	Gewicht	EAN 90 04853 Best.Nr.
★★	EPS 201 K	6-kant 10,2	1/min 2.200	mm 92	bar 6,3	l/min 171	Zoll 1/4	m/s ² 24,9	dB(A) 98	mm 270	kg 2,4	43816 5
★★	EPS 200 K	10,2	3.000	66	6,3	157	1/4	24,9	98	190	2,0	43815 8