

2202 - Admiral® Polytress



Universalschlauch in extrudierter Ausführung, beständig gegen eine Vielzahl von Medien, mit ableitender Kupferlitze, hochflexibel, knickfest, witterungs- und alterungsbeständig.

Seele: EP-compound, schwarz, glatt

Decke: CR, grün, glatt

Druckträger: synthetisches Textilgewebe, ableitende Kupferlitze

Temperaturbereich: -25 °C bis +95 °C

| Art.-Nr./Name | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 2202- 6-40 | 6 x 4,0 | 40 | 25 / 75 | 0,165 | MT | 4006918380063 |
| 2202-10-40 | 10 x 4,0 | 40 | 25 / 75 | 0,288 | MT | 4006918380100 |
| 2202-13-40 | 13 x 5,0 | 40 | 25 / 75 | 0,439 | MT | 4006918380131 |
| 2202-19-40 | 19 x 6,0 | 40 | 25 / 75 | 0,752 | MT | 4006918380193 |