

**Artikelnummer:** 125092

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen met houten rand, L 1000 x B 575 mm, 3 etages

**Langbeschreibung:** Etagewagen, met houten rand, 2 of 3 etages, laadvlak L 1000 x B 575 of L 775 x B 475 mm: De etagewagen is voorzien van een houten rand, kan gemakkelijk worden geduwd en is zeer wendbaar dankzij TPE-banden met diepe groefkogellagers. De transport-, opslag- en montagewagen is veelzijdig inzetbaar op het gebied van productie, montage, kantine, magazijn, kantoor, archief en laboratorium. De etagewagen is vervaardigd in een robuuste constructie met een onderstel en een 990 mm hoge duwbeugel van stalen buizen. Deze is gepoedercoat in de blauwe RAL-kleur 5010. De etagewagen heeft 4 zwenkwielen, naar keuze twee of drie planken en laadvlakken van 1000 x 575 mm of 775 x 475 mm in lengte en breedte. Zijn MDF-platen zijn aan beide zijden gecoat, de planken zijn voorzien van een rand. Meer details: Met houten rand Voor productie, montage, opslag, verzending, kantoor, archief, kantine of laboratorium - deze transport-, opslag- en montagewagens zijn oneindig veelzijdig inzetbaar. Gemakkelijk te duwen en zeer wendbaar Zeer robuuste constructie Onderstel en duwstang van stalen buis in blauw (RAL 5010), poedercoating De MDF-platen zijn aan beide zijden gecoat De vloeren zijn omrand Duwbeugelhoogte 990 mm 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen (ø 125 mm). TPE-banden met diepe groefkogellagers zorgen voor een grote mobiliteit in de kleinste ruimtes. Draagvermogen: 150 kg Keuze uit 2 of 3 verdiepingen Laadoppervlak: naar keuze l 1000 x b 575 mm of l 775 x b 475 mm

