

Artikelnummer: 128463

Kurzbeschreibung: Kiepbak Bauer Mini type MGU 230, hoogte kiepzijde 350 mm, blauw



Langbeschreibung: Kiepbak Bauer Mini type MGU 230, kiephoogte 350 mm, div. kleuren, 230 l inhoud: Dankzij het kleine formaat in hoogte is de MGU-uitvoering de ideale bak voor plaats onder een machine. Perfect voor installaties en bouwplaatsen - met de Bauer mini kiepbak type MGU 230 is het mogelijk om vanaf elke hoogte vanaf de vorkheftruckstoel met een kabel te kantelen. De MGU 230 heeft een gietrandhoogte van 350 met een extreem lage totale hoogte. De trogplaat is voorzien van een omtrekprofiel, het stabiele basisframe is voorzien van praktische en robuuste vorkpakken. De mini- kiepbak is beveiligd tegen onbedoeld kantelen en wegglijden. Het kan achteraf worden uitgerust met wielen om de veelzijdigheid en mobiliteit te vergroten. (wielen apart te bestellen)

Specificaties:

- Verkrijgbaar in diverse kleuren
- Hoogte kiepzijde 350 mm
- Kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- Maximaal draagvermogen van 750 kg bij een nettogewicht van 84 kg
- Afmeting tussen de ingangszakken: 10 mm
- Binnenmaat van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm
- Buitenafmetingen: B 680 x D 1385 x H 450 mm
- Capaciteit van 230 l

