

Artikelnummer: 129866

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen voor zware belasting met stalen kast, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1000 kg

Langbeschreibung: Werkplaatswagen voor zware belasting met stalen kast, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1000 kg: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met elastische kogelgelagerde massief rubberen banden, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden, gegalvaniseerde behuizing. Stalen kast met 1 vaste en 2 losse planken. Laadvlak van multiplex plaat (t=30 mm). Laadvlak van zeefdrukplaat. [ul] Poedercoating: frame in gentiaanblauw (RAL5010), behuizing in lichtgrijs (RAL7035) Laadoppervlak: 1000 x 700 mm Buitenafmetingen: 1150 x 700 mm Vloerhoogte: 280/920 mm Binnenafmetingen van de behuizing: 670 x 500 x 520 mm Hoogte duwbeugel: 890 mm Draagvermogen: 1000 kg Wiel a^o: 200 mm Eigen gewicht: 87 kg[ul]

