



KLINGELTRANSFORMATOR, 18VA PRIM 230-240V  
AC, 50HZ, SEK 8V, 12V AC MIT PTC-SICHERUNG, 2TE  
++

Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Ausführung des Transformators		Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten		
abgegebene Wirkleistung / maximal	W	18
Spannung		
<b>Ausgangsspannung</b>		
• _1 / Bemessungswert	V	4
• _2 / Bemessungswert	V	8
• _3 / Bemessungswert	V	12
Verlustleistung		
<b>Verlustwirkleistung</b>		
• maximal	W	8,4
Strom		
<b>Ausgangsstrom</b>		
• maximal	A	2
• _1 / Bemessungswert	A	2
• _2 / Bemessungswert	A	2
• _3 / Bemessungswert	A	1,5
Eignung		
<b>Eignung zur Integration</b>		
• Aufputz-Installation		Nein
• Unterputz-Installation		Nein

## Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter		Nein
-------------------------------	--	------

## Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz		Ja
--------------------------------	--	----

## Eingänge / Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest		Ja
--	--	----

## Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	64
Breite	mm	36
Länge	mm	90
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Befestigungsart / Reiheneinbau		Ja

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/4AC32180>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4AC32180/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4AC32180](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4AC32180)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015