

Artikelnummer: 129866

Kurzbeschreibung: Schwerlast-Werkstattwagen mit Stahlschrank, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1000 kg

Langbeschreibung: Schwerlast-Werkstattwagen mit Stahlschrank, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1000 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung, Gehäuse verzinkt. Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden. Ladefläche aus Multiplexplatte (t=30 mm). Ladefläche aus Siebdruckplatte.

Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau

(RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035) Ladefläche: 1000 x 700 mm

Au ssenma ss: 1150 x 700 mm

Etagenhöhe: 280/920 mm

Schrankma ss innen: 670 x 500 x 520 mm

Schiebegriffhöhe: 890 mm

Tragkraft: 1000 kg

Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 87 kg

EAN/GTIN: 4250448501904

