

Artikelnummer: 91961

Kurzbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 3-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 3800 x H 1920 mm, blau/dunkelgrün

Langbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 3-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 3800 x H 1920 mm, d.grün oder rot: Diese 3-teilige Schweißerschutzwand bietet ein hohes Maß an Sicherheit im täglichen Arbeitseinsatz. Sie besteht aus einem 0,4 mm starken Folienvorhang, einem Mittelteil sowie 2 jeweils 850 mm breiten Schwenkarmen. Die Folie erfüllt die Normen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen. Befestigen Sie die Folie einfach mittels eines Metallhakens am oberen Vierkant-Stahlrohr des pulverbeschichteten, farblich in Blau gehaltenen Gestells. Ebenfalls ist die Schutzwand mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi ausgestattet, wovon 2 feststellbar sind. Auf diese Weise kann die Wand unkompliziert den Standort wechseln. Die Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 80 mm und eine Breite von 25 mm. Diese mobil einsetzbare und 3-teilige Schweißerschutzwand mit Folienvorhangbespannung wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und ist wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich. Die Gesamt-Außenmaße betragen sich in beiden Fällen auf B 3800 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt jeweils 250 mm. Weitere Details: 3-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten. Bestehend aus Mittelteil und 2 Schwenkarmen. 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar. Folie wird mittels Metallhaken am oberen Rohr befestigt. Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen). Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich. Folienstärke: jeweils 0,4 mm. Bodenfreiheit: jeweils 250 mm. Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet. Farbe Gestell: jeweils blau. Maße Lenkrollen: jeweils 80 x 25 mm. Maße Mittelteil: jeweils B 2100 mm. Maße Schwenkarme: jeweils B 850 mm. Gesamt-Außenmaße: jeweils B 3800 x H 1920 mm. Garantie: jeweils 3 Jahre.



EAN/GTIN: 4250616425926