

VARIOfit Kistenkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 202882



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kistenkarre

extra hohe Bauform

Kistenkarre




- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Höhe x Breite 1600 x 570 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Material Griff	Kunststoff
Schaufelbreite	300 mm	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufeltiefe	250 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1600 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	570 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Griffe	ja
Treppenkufen	nein	Gewicht	24 kg

Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm