


Kärcher Kärcher Nass-Trockensauger NT 50/1 Tact Te M

Artikelnummer: 237286

KÄRCHER







Technische Details

Akkubetrieb	nein	Max. Aufnahmeleistung	1380 W
Luftmenge	74 l/s	Schalldruckpegel	69 dB (A)
Höhe	1045 mm	Anzahl pro Palette	8 st

Breite	370 mm	Verpackungsmenge	1 st
Ausstattung	Saugschlauch (4 / mit Krümmer (EL)), Saugrohr (2 x 0.5 / Edelstahl), Filtertüte (Vlies), Nass-/Trockenbodendüse (360), Fugendüse	Behälterinhalt	50 l
Lieferumfang	4 m Saugschlauch mit Krümmer (EL)	Gewicht (mit Zubehör)	21,32 kg
Vakuum	254 / 25.4 mbar / kPa	Standard Nennweite	DN 35
Abmessungen (L x B x H)	640 x 370 x 1045 mm	Aufnahmeleistung	1380 W
Werbung	Der Feinstaub-Beseitiger.	Länge Gumminetzkabel	7,5 m
Stromart	1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz	Länge	640 mm
Gewicht	24,6 kg	BaRaGr	1

Zubehör

119911		Gummisaugdüse, um 45° abgeschrägte Form, Nennweite 35 mm
120003		Autosaugdüse, aus Kunststoff, Nennweite 35 mm
237326		Kärcher Vliesfiltertüten, 3-lagig, 5 St., 40-50 Liter
237365		Kärcher Flachfaltenfilter (PES) NT 30/1