Transpallet a pantografo per grandi altezze

Elettro-idraulico, carico max. 1.000 kg

Transpallet e piano sollevatore in un uno. Pallet e contenitori trasportabili presso postazione lavoro e sollevati ad altezza lavoro adeguata a statura operatore, per non affaticare la schiena, med. motore sollevam. da 1,5 kW.

Telaio
- Forche monoblocco antitorsione, vernic. a polvere arancio sanguigno RAL 2002
- Ruote orient. e ruote forca con cuscinetti a sfere di precisione ad attrito volvente estrem. ridotto
- Componenti cuscinetti e snodi lubrificati in maniera permanente e a ridotta richiesta di manutenz.

Timone
- Vernic. a polvere nero intenso RAL 9005

Supporti laterali automatici
Sui fondi uniformi il carico su pallet è trasportabile fino a un'alt. sollevam. di 230 mm. Al superamento di tale limite i supporti laterali automatici fungono da stabilizzatori garantendo una stabilità ottimale fino a un'altezza massima di 800 mm.

Caricabatterie
Caricamento della batteria tramite presa di rete da 230 V. Collegare il transpallet al caricabatterie tramite il cavo a spirale integrato, quindi caricarlo durante la notte.

In sintesi!

Carico max.	**1.000 kg**	**Batteria**	**12 V/65 Ah**
Baricentro di carico	**600 mm**	**Ruote orient., Ø x l**	**200 x 50 mm**
Alt. sollevam.	**800 mm**	**Ruote forca, Ø x l**	**82 x 50 mm**
Alt. da abbassato	**85 mm**	**Ang. sterzata**	**205°**
Largh. denti forca	**160 mm**		
Largh. carico	**540 mm**		

Lungh. forca mm		**1.150**
Lungh. tot. mm		1.650
Ruote orient.	**nylon**	119885
Ruote per forca	**nylon**	**---**
Ruote orient.	**Vulkollan**	119896
Ruote per forca	**Vulkollan**	**---**
Da aggiungere all'ordine		
telecomando a pedale		403572
con cavo spirale 5 m		**---**

Transpallet a pantografo per grandi altezze

in acciaio inox, carico max. 1.000 kg

Tutti i componenti in acciaio inox anticorrosione spazzolato opaco p in plastica. Ideale per l'impiego in ambienti che devono rispondere a elevati requisiti igienici o in atmosfere corrosive e aggressive.

Telaio
- Forche monoblocco antitorsione
- Ruote orient. e ruote forca in nylon o poliuretano su anima nylon, con cuscinetti a sfere acciaio inox

Timone
- Barra ergonomica per funzioni sollevam., marcia e abbassam.
- Guida semplice e senza sforzo

Sistema idraulico
- Materiale inossidabile
- Pistoni temprati, rettificati e con cromatura dura
- Sollevam. per pompaggio con/senza carico 16/24

Lungh. forca mm		**1.150**
Peso kg		115
Ruote orient.	**Nylon**	142263
Ruote per forca	**Nylon**	**---**
Ruote orient.	**poliuretano**	142265
Ruote per forca	**poliuretano**	**---**

In sintesi!

Carico max.	**1.000 kg**
Baricentro di carico	**600 mm**
Alt. sollevamento	**800 mm**
Alt. inforco	**90 mm**
Lungh. totale	**1.520 mm**
Largh. totale	**540 mm**