

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE517ABS1



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 31.7 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 EAN-Nummer: 4242003799796
 Anzahl der Innenräume: 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 95.3 %
 Anschlusswert: 11400 W
 Absicherung: 3*16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE517ABS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung

Technische Info



- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE517ABS1

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm