



Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre

- anwenderfreundliche Umschaltknarre
- ergonomisch
- Antrieb: 1/4" Vierkant (6,3 mm)
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) • sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement) • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes • Chromoberfläche des Rohres: matt • Skalengehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft) • sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz — keine Klemmgefahr! • mit Seriennummer und Zertifikat • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

- **Bestell-Nr. 11650219:** Einstellbereich: 5 - 25 Nm, 1/4"
- **Bestell-Nr. 11650220:** Einstellbereich: 10 - 60 Nm, 3/8"
- **Bestell-Nr. 11650221:** Einstellbereich: 60 - 320 Nm, 1/2"

Anwendungsbeispiele:

- zum Anziehen von Radmuttern und Zylinderkopfschrauben
- Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug



Drehmomentschlüssel, 5-25 Nm



Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm



Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm

Produkt	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 5-25 Nm	00751000080	11650219
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 10-60 Nm	00752000080	11650220
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 60-320 Nm	00756000080	11650221