



Typ GRE, aus Edelstahl

- 1 Auffangwanne aus Edelstahl und 3 gelochte Edelstahlböden als Lagerebenen
- zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226), aggressiver Chemikalien und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- hohe Standfestigkeit durch verschraubte Kreuzstrebe
- Lagerebenen im Raster von 150 mm höhenverstellbar
- höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Gefahrstoffregal Typ GRE 1250, aus Edelstahl

Bestell-Nr. 181-455-10

Wichtige Hinweise

siehe Seite
52



Gefahrstoffregal Typ GRE, bestehend aus Grundfeld Typ GRE 6030 und Anbaufeld Typ GRE 1230



Gefahrstoffregal Typ GRE 1230, aus Edelstahl

Bestell-Nr. 181-453-10



Detailabbildung: Gelochter Edelstahlboden als Lagerebene

ZUBEHÖR

- Kreuzstrebe (Bei der Verwendung von Anbaufeldern hinter jedem dritten Regalfeld anzubringen)

Bestell-Nr.
181-457-10

Typ	GRE 6030	GRE 9030	GRE 9050	GRE 1230	GRE 1250
Ausstattung Lagerebenen	3 x Lochblech, Edelstahl				
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, Edelstahl				
Fachmaße B x T [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Fachlast [kg]	150	150	150	100	100
Auffangvolumen [L]	20	30	40	40	50
Grundfeld					
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800
Bestellnummer	181-447-10	181-449-10	181-451-10	181-453-10	181-455-10
Anbaufeld					
Maße außen B x T x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Bestellnummer	181-448-10	181-450-10	181-452-10	181-454-10	181-456-10
ZUBEHÖR					
	zusätzliche Lagerebene				
Bestellnummer	181-942-10	181-943-10	181-944-10	181-945-10	181-946-10