

## Abdichtkissen

■ nach einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit

- wetterfest und reißfest
- resistent gegen viele Säuren und Laugen
- einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
- Maße B x T (mm): 700 x 700
- mit widerstandsfähigem Tragegriff aus Edelstahl
- praktischer Edelstahl-Wandhalter als Zubehör erhältlich



Bestell-Nr. 208-054-J9

Im Handumdrehen einsetzbar: Abdichtkissen zur Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit, Bestell-Nr. 208-054-J9

**i** Optionales Zubehör:  
Wandhalter aus Edelstahl,  
Bestell-Nr. 208-738-J9

## Flexible Kanalabdichtung

■ für die schnelle Absicherung von Kanaleinläufen  
■ in Notfällen und zur Vorbeugung

- bietet auch bei unregelmäßigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
- aus Chemikalien-beständigem Polyethylen (PE-LD)
- leicht zu reinigen
- zur Befüllung mit Druckluft
- mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
- Druckluft-Schläuche und -Absperrhähne sowie Lagerboxen als Zubehör erhältlich

Typ	K1	K2
Durchmesser außen [mm]	400	800
Bestellnummer	201-662-J9	202-296-J9
<b>ZUBEHÖR</b>	Lagerboxen für Kanalabdichtungen	
Maße außen L x B x H [mm]	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Bestellnummer	132-789-J9	132-790-J9



Lagerbox mit Tragegriff und Deckel, vorbereitet zur Wandmontage.



ZUBEHÖR	Bestellnummer	
Druckluftschlauch, 10 m, schwarz, mit Kupplung und Tülle	202-299-J9	
Druckluftschlauch, 20 m, schwarz, mit Kupplung und Tülle	202-300-J9	
Kugelsperrhahn für Druckluft	202-301-J9	